

SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12
Rendelési szám	2664790000
Típus	SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF
GTIN (EAN)	4050118765243
Qty.	1 Darab

SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Átmérő	21 mm	Nettó tömeg	19.5 g
--------	-------	-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	D kódolású
Érintkező felület	Ni/Au	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt
Kábelátmérő, max.	9 mm	Kábelátmérő, min.	4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.82 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.08 mm ²
Névleges feszültség	50 V	Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 250
Az érintkező típusa	Érintkező	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Menetes gyűrű anyaga	Nikkezett CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Crimp	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	Cu alloy Ni lemezelt	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Ni/Au	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.08 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.82 mm ²	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 250		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101	Vasúti járművek tűzbiztonsága	EN 45545 HL3
Shock and vibration proof according to	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	50 V
---------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
----------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Rajzok

www.weidmueller.com


Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Árnyékolt tömszelence



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezeték és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M12-KSC-18/20	Változat
Rendelési szám	2664840000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755091	
Qty.	100 ST	
Típus	SAI-M12-KSC-20/22	Változat
Rendelési szám	2664850000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755220	
Qty.	100 ST	
Típus	SAI-M12-KSC-22/24	Változat
Rendelési szám	2673710000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755060	
Qty.	100 ST	
Típus	SAI-M12-KSC-26/28	Változat
Rendelési szám	2673720000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755077	
Qty.	100 ST	

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI-TMCSK	Változat
Rendelési szám	1381690000	Présszerszám, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 ST	