

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Contact |
| Rendelési szám | 2664850000 |
| Típus | SAI-M12-KSC-20/22 |
| GTIN (EAN) | 4050118755220 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 0.2 g |
|-------------|-------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Pólusszám | 1 | Érintkező felület | Aranyozott |
| Csatlakozás keresztmetszete | AWG 20 - AWG 22 | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet | Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.52 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.33 mm ² | Névleges áram | 7 A |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 250 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Az érintkező típusa | Érintkező | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0.52 mm ² |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.33 mm ² | | |

Általános információk

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Pólusszám | 1 | 1. csatlakozás | M12 Contact |
| 2. csatlakozás | Crimp | Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkező felület | Aranyozott | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.33 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 0.52 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0.33 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 0.52 mm ² | Dugaszolási ciklusok | ≥ 250 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

SAI-M12-KSC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SAI-TMCSK | Változat |
| Rendelési szám | 1381690000 | Présszerszám, 4 fogas krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4050118183870 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAI-TMC-PD | Változat |
| Rendelési szám | 1381700000 | Krimpelő szerszám betét, 4 fogas krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4050118183856 | |
| Qty. | 1 ST | |