

## SAI-M12-KBC-20/22

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

## Általános rendelési adatok

Változat	Contact
Rendelési szám	<a href="#">2664870000</a>
Típus	SAI-M12-KBC-20/22
GTIN (EAN)	4050118755213
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.27 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozás keresztmetszete	AWG 20 - AWG 22	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Érintkező anyaga	Rézötvözet	Névleges áram	7 A
Dugaszolási ciklusok	≥ 250	Szennyezés súlyossága	3
Az érintkező típusa	Hüvely	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.33 mm <sup>2</sup>		

## Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12 Contact
2. csatlakozás	Crimp	Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkező felület	Aranyozott	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.33 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.52 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.33 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	0.52 mm <sup>2</sup>	Dugaszolási ciklusok	≥ 250

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## SAI-M12-KBC-20/22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### ...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

### Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCSK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1381690000</a>	Présszerszám, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI-TMC-PD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1381700000</a>	Krimpelő szerszám betét, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118183856	
Qty.	1 ST	