

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2666060000
Típus	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
Qty.	1 Darab

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	455 mm	Mélység (coll)	17.9134 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12.5984 inch
Szélesség	255 mm	Szélesség (coll)	10.0394 inch
Rögzítési méret - magasság	320 mm	Nettó tömeg	800 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Rendszer adatok

Interfész	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	max. modulszám	0
Konfiguráció interfész	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Programadatok memóriabővítése lehetőséges	Igen
Tervezési eszköz	u-create web	Programozási környezet	webalapú
Memória (flash)	4 GB	Valós idejű óra	Pufferelt kapacitás (max. 5 nap)
Terepi busz protokoll	TCP/IP		

Tápellátás

Tápfeszültség kimenetekhez	24 V DC +20 %/ -15 %	Tápfeszültség rendszer és bemenetek	230 V AC
----------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------

Általános adatok

Tartósín	TS 35
----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		