

**STARTERKIT-UC20-SL2000-AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2666070000
Típus	<a href="#">STARTERKIT-UC20-SL2000-AC</a>
GTIN (EAN)	4050118681543
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-03-31T00:00:00+01:00
Alternatív termék	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-AC</a>

## STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	455 mm	Mélység (coll)	17.9134 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12.5984 inch
Szélesség	255 mm	Szélesség (coll)	10.0394 inch
Nettó tömeg	800 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

## Csatlakozási adatok

Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)	AWG 16
Csatlakozás típusa	PUSH IN	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.14 mm <sup>2</sup>

## Rendszer adatok

max. modulszám	0	Konfiguráció interfész	Micro USB 2.0
Programadatok memóriabővítése lehetséges	Igen	Felhasználói adatok memóriamérete	4 GB
Csatlakozás módja	PUSH IN	Programozási környezet	CoDeSys-alapú
Programadatok memóriájának típusa	DDR4	Memória (flash)	32 GB via microSD, 4 GB

## Tápellátás

Tápfeszültség kimenetekhez	230 V AC
----------------------------	----------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		