

**STARTERKIT-UC20-WL2000-AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2666080000
Típus	<a href="#">STARTERKIT-UC20-WL2000-AC</a>
GTIN (EAN)	4050118681536
Qty.	1 Darab

## STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	455 mm	Mélység (coll)	17.9134 inch
Magasság	320 mm	Magasság (coll)	12.5984 inch
Szélesség	255 mm	Szélesség (coll)	10.0394 inch
Nettó tömeg	800 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	PUSH IN
--------------------	---------

## Rendszer adatok

Konfiguráció interfész	Micro USB 2.0	Processor	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Csatlakozás módja	PUSH IN	Programozási környezet	webalapú
Memória (flash)	8 GB	Valós idejű óra	Akkumulátoros áthidalással
Terepi busz protokoll	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

## Tápellátás

Tápfeszültség kimenetekhez	24 V DC +20 %/ -15 %	Tápfeszültség rendszer és bemenetek	24 V DC +20 %/ -15 %
----------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		