


HDC MBUS 2 M MCLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Adatmodul, 0 V, Pólusszám: 0, Krimpelhető csatlakozás, Érintkező, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2667190000
Típus	HDC MBUS 2 M MCLIP
GTIN (EAN)	4050118803877
Qty.	1 Darab

HDC MBUS 2 M MCLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	40.4 mm	Magasság (coll)	1.5905 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	2.23 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
--------------------	-------------------------

Általános adatok

Pólusszám	0	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Érintkező	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	0 V
Dugaszhelyek szükséges száma	1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

HDC MBUS 2 M MCLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**