

HDC MHP 70 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Változat	Áramellátás modul, 1000 V, 70 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
Rendelési szám	2668190000
Típus	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
Qty.	1 Darab

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	46.65 mm	Magasság (coll)	1.8366 inch
Szélesség	14.5 mm	Szélesség (coll)	0.5709 inch
Nettó tömeg	10.1 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

Verzió


Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	15 mm	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm ²

Általános adatok

Pólusszám	2	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Dugasolási ciklusok	≥ 500
Típus	Dugó	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ModuPlug	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	70 A	Dugaszhelyek szükséges száma	1

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

70 A-es sajtolható érintkezők

A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.



Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP70 M 10	Változat
Rendelési szám	2668350000	Dugó, ezüst, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802290	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP70 M 10 P	Változat
Rendelési szám	2691240000	Dugó, ezüst, 10 - 19 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802900	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP70 M 16	Változat
Rendelési szám	2668360000	Dugó, ezüst, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802795	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP70 M 16 P	Változat
Rendelési szám	2691250000	Dugó, ezüst, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803020	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP70 M 25	Változat
Rendelési szám	2668370000	Dugó, ezüst, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803013	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP70 M 25 P	Változat
Rendelési szám	2691260000	Dugó, ezüst, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118803037	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP70 M 6	Változat
Rendelési szám	2668280000	Dugó, ezüst, 6 - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802788	
Qty.	10 ST	
Típus	HDC MHP70 M 6 P	Változat
Rendelési szám	2691190000	Dugó, ezüst, 6 - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118802887	
Qty.	10 ST	

HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ellendarab

www.weidmueller.com

Elektromos modulok



Flexible

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHP 70 FAS	Változat
Rendelési szám	2748310000	Áramellátás modul, 1000 V, 70 A, Pólusszám: 2, Axiális csavaros csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118890884	
Qty.	2 ST	
Típus	HDC MHP 70 FC	Változat
Rendelési szám	2668180000	Áramellátás modul, 1000 V, 70 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
GTIN (EAN)	4050118765892	
Qty.	1 ST	