


**AAP13 6 LO-LO DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás váltakozó kialakításával mindkét potenciál csak egy sorkapcsra helyezkedik el.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Változat       | Tápkapocs, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 250 V, 41 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2675540000</a>                                     |
| Típus          | AAP13 6 LO-LO DL                                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118733655                                                  |
| Qty.           | 20 Darab                                                       |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 47 mm       | Mélység (coll) | 1.8504 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 48 mm       | Magasság       | 47 mm       |
| Magasság (coll)           | 1.8504 inch | Szélesség      | 8.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.3189 inch | Nettó tömeg    | 24 g        |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV17ATEX8030U   | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExTUR17.0015U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 220 V             | Áram (ATEX)                         | 33 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEx)             | 220 V             |
| Áram (IECEx)                       | 33 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) | 6 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex ec II C Gc     | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D          |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 2     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 4     |
| Potenciálok száma szintenként | 2    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| PE működés                    | Nem  |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |                                                     |      |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|------|
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|------|

## Névleges adatok

|                         |                   |                     |       |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség | 250 V |
| Névleges DC feszültség  | 250 V             | Névleges áram       | 41 A  |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                              |         |                         |                       |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A    | Szabványok              | IEC 60947-7-1 szerint |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.78 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 4 kV                  |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.31 W  |                         |                       |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--------------------------------------------|---------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                                    |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A5                                 |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 8                              |      |         |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | felső                              |      |         |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                       | 12 mm                              |      |         |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | PUSH IN                            |      |         |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | PUSH IN                            |      |         |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 2                                  |      |         |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 6 mm²                              |      |         |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.34 mm²                           |      |         |
| Kés mérete                                                                                                                               | 1,0 x 5,5 mm                       |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 22                             |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 6 mm²                              |      |         |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm²                           |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 6 mm²                              |      |         |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.34 mm²                           |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 6 mm²                              |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.34 mm²                           |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                                | 6 mm²                              |      |         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.34 mm²                           |      |         |
| Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                                 | 1.5 mm²                            |      |         |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                                 | 0.5 mm²                            |      |         |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 6 mm²                              |      |         |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.34 mm²                           |      |         |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4                                                                                       | Tube length                        | min. | 10 mm   |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | max. | 12 mm   |
|                                                                                                                                          |                                    | min. | 0.5 mm² |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | max. | 1 mm²   |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min. | 10 mm   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                             |                                    |          |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| Tube length for twin wire-end ferrule                       |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 4 mm <sup>2</sup>    |
|                                                             |                                    | max.     | 6 mm <sup>2</sup>    |
|                                                             | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 12 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely<br>csőhossza DIN 46228/1 | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                             |                                    | max.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             | Tube length                        | névleges | 10 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                             | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                                    | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm <sup>2</sup>    |
|                                                             | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                             |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                             | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 6 mm <sup>2</sup>    |
|                                                             |                                    | max.     | 10 mm <sup>2</sup>   |




## Általános

|                                                  |                       |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 8                 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 22 |
| Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 szerint | Tartósín                                         | TS 35  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 |             |             |

Drawings



## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Változat                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              |                                                                                                                                 |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                 |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Változat                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              |                                                                                                                                 |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                 |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Változat                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              |                                                                                                                                 |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                 |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Változat                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              |                                                                                                                                 |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                 |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm      |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm      |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                    |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9,    |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50,   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm        |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50, |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm        |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                     |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                               |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 MC SDR             | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400867              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 160 ST                     |                                                               |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248782079              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                   |
| Qty.           | 160 ST                     |                                                               |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1905950000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528103              | Weidmueller, fehér                                        |
| Qty.           | 420 ST                     |                                                           |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 10/8 PLUS MC SDR        | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1906030000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248528196              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 84 ST                      |                                                           |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP AP13                   | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1990140000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118375152              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

6 mm<sup>2</sup>-től 1,5 mm<sup>2</sup>-ig

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás váltakozó kialakításával mindkét potenciál csak egy sorkapcsra helyezkedik el.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAP13 1.5 LI-LI            | Változat                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1988280000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 16 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118372878              |                                                                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                     |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tartozékok




Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Figyelmeztető takaróburkolat




Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAM 6 YE FLASH             | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2635570000</a> | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 13 x 8.1 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118674514              | sárga                                                              |
| Qty.           | 40 ST                      |                                                                    |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |                                                         |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                         |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Változat                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,               |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              | Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                           |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 3                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2489100000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499315              |                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60             | Változat                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537              |                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                     |

## AAP13 6 LO-LO DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                      |