

CRIMPER 6/5 Z GER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, 0.25mm ² , 6mm ² , Trapéz fogas krimpelés
Rendelési szám	2676290000
Típus	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3.0709 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	419.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.25 mm ²
Krimpelési típus/profil	Trapéz fogas krimpelés	5. krimpelő profil	6 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.25 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		