

CRIMPER 16 Z GER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok érvég hüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, 6mm ² , 16mm ² , Trapéz fogas krimpelés
Rendelési szám	2676300000
Típus	CRIMPER 16 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741698
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 16 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3.0709 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	415.9 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	mechanikus	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	16 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	6 mm ²	Krimpelési típus/profil	Trapéz fogas krimpelés

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 10	Krimpelési tartomány, max.	16 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		