

CMA-41-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dugaszolható áramváltók

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 1000 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: , Tűrésosztály: , zárt áramváltó
Rendelési szám	2680150000
Típus	CMA-41-1000-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118696493
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2025-04-08T00:00:00+02:00
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	280.72 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	31.00 mm
Sín	30 x 15 mm, 40 x 10 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes



Szekunder áram	0...5 A	Primer áram	1000 A
----------------	---------	-------------	--------

Technical properties

Védelmi osztály	IP20	Termikus névleges folytonos áram	1,2 x I _{rated}
Névleges frekvencia	50 Hz	Termikus	

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		



Tartozékok**Vezetékre húzható áramváltó - ValueLine****Dugaszolható áramváltók**

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

Általános rendelési adatok

Típus	CMA-31-41-SNAP-ON	Változat
Rendelési szám	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Qty.	1 ST	