

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dugaszolható áramváltók

A dugaszolható áram transzformátorokat ott használják, ahol akár 5000 A áramerősséget kell mérni és feldolgozni. Dugaszolható áramváltóink másodlagos áramforrásként 1 vagy 5 A-t biztosítanak. A Weidmüller kompakt, alacsony teljesítményű áramváltókat is kínál, amelyek akár 600 A áramot képesek átalakítani 333 mV feszültséggé.

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 2500 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 10 VA, Tűrésosztály: 0,5, zárt áramváltó
Rendelési szám	2680250000
Típus	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2025-04-08T00:00:00+02:00
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Hossz	147 mm	Hossz, inch	5.7874 inch
Nettó tömeg	660 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	70.00 mm
Sín	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Tűrésosztály	0,5	Szekunder áram	0...5 A
Terhelés	10 VA	Primer áram	2500 A

Technical properties

Védelmi osztály	IP20	Névleges frekvencia	50 Hz
-----------------	------	---------------------	-------

Szigetelések koordinálása

Tűrésosztály	0,5
--------------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

