


**IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET  
specifikáció szerint

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
Rendelési szám	<a href="#">2682090000</a>
Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 97.4 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C  
Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Szabványok

Csatlakozó, standard in accordance with  
PROFINET specification,  
IEC 61076-3-126

## Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség 24 V Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 16 A

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard in accordance with  
PROFINET specification,  
IEC 61076-3-126

## Általános adatok

Pólusszám	5	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Árnyékolás	árnyékolatlan	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Szín	Ezüstszürke	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Érintkező anyaga	Rézötövezet	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Köpenyátmérő, max.	13 mm
Köpenyátmérő, min.	8 mm	Védelmi osztály	IP65, IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	2
1. csatlakozás	PushPull Power	2. csatlakozás	Húzórugó
Kábel tömítőanyaga	EPDM	Tömítőanyag	NBR
Reteselés típusa	Push Pull		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció 6–8 mm-es külső átmérőjű kábelekhez, rendeljen további csökkentő tömítést.

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90


**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0


27-44-03-90

# Rajzok

## Méretrajz



## Rajz



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.



## IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

### Különálló alkatrészek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

### Általános rendelési adatok

Típus	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2531330000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, Tömítőbetét, PROFINET	
GTIN (EAN)	4050118545227		
Qty.	10 ST		