


IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
Rendelési szám	2682090000
Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 97.4 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szabványok

Csatlakozó, standard in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség 24 V Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 16 A

Általános szabványok

Csatlakozó, standard in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126

Általános adatok

Pólusszám	5	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Árnyékolás	árnyékolatlan	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Szín	Ezüstszürke	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Érintkező anyaga	Rézötövezet	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.75 mm ²	Köpenyátmérő, max.	13 mm
Köpenyátmérő, min.	8 mm	Védelmi osztály	IP65, IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	2
1. csatlakozás	PushPull Power	2. csatlakozás	Húzórugó
Kábel tömítőanyaga	EPDM	Tömítőanyag	NBR
Reteselés típusa	Push Pull		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció 6–8 mm-es külső átmérőjű kábelekhez, rendeljen további csökkentő tömítést.

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90


Műszaki adatok

ECLASS 15.0


27-44-03-90

Rajzok

Méretrajz



Rajz



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Különálló alkatrészek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Változat	
Rendelési szám	2531330000	Tápcsatlakozó, Dugó, Tömítőbetét, PROFINET	
GTIN (EAN)	4050118545227		
Qty.	10 ST		