

## IE-SR-2TX-WL-4G-US-V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Weidmüller ipari biztonsági routerek

- Biztonságos hálózatok
  - Részletes csomagvizsgálat, Firewall
  - IP/Port forwarding
  - Hálózati szegmentálás
- A gép hálózatának egyszerű integrálása a gyártó hálózatába, 1:1 NAT-on keresztül
- Biztonságos és egyszerű távoli karbantartás a Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatásán keresztül
- Lehetővé teszi a moduláris és jövőbiztos hálózati architektúrákat statikus és dinamikus útválasztással
- Biztonságos kommunikáció interneten keresztül IPsec és OpenVPN használatával
- Megbízható internetkapcsolat még helyszíni internetelés nélkül is, az integrált 4G/LTE cellás modemnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet interfészeknek köszönhetően, 2–4 porttal.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G), USA-modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C |
| Rendelési szám | <a href="#">2682580000</a>                                                                                                                                                    |
| Típus          | IE-SR-2TX-WL-4G-US-V                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4050118692136                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                                       |

## IE-SR-2TX-WL-4G-US-V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E141197

## Méreték és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 81 mm | Mélység (coll)   | 3.189 inch  |
| Magasság    | 95 mm | Magasság (coll)  | 3.7401 inch |
| Szélesség   | 45 mm | Szélesség (coll) | 1.7716 inch |
| Nettó tömeg | 437 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                                  |                   |                |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C                   | Üzemi hőmérséklet | -25 °C...70 °C |
| Páratartalom         | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül) |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                    |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c, 7a, 7cl                             |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8 |
| SCIP                                     | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289    |

## Mobilhálózati rádiós interfész

|                                        |                                                               |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Mobilhálózati rádiós átviteli sebesség | LTE kategória                                                 | CAT 4      |
|                                        | Letöltési sebesség, max.                                      | 150 Mbit/s |
|                                        | Feltöltési sebesség, max.                                     | 50 Mbit/s  |
| Wireless module                        | multi-band modem (4G/3G), Region.: Észak-Amerika              |            |
| Frekvenciasáv                          | LTE-FDD: B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B71, WCDMA: B2,B4,B5 |            |

## EMC megfelelés és jóváhagyások

|                    |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabadon eső       | Az IEC 60068-2-31 szerint                                | EMC szabványok      | EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Áramellátás: 0,5 kV; jel: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms |
| Vibráció           | IEC 60068-2-6 szerint                                    | Ütés                | IEC 60068-2-27 szerint                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Biztonság szabvány | SELV according to EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201 | Biztonsági szabvány | EN 18031-1                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## IE-SR-2TX-WL-4G-US-V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Garancia

Időköz 5 év

## Interfészek

|                             |                                                         |                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portok száma                | 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485 | Működés alaphelyzetbe állító gomb | < 5 s: Rendszer újraindítása, a LAN IP gyári alapértékekre állítása, >5 sec: Gyári alapbeállítás |
| Digitális kimenetek         | 1x, 0,2 A áramterhelhetőséggel, 30 V DC-vel             | Digitális bemenetek               | 1x, 5–30 V, „1” logika, 0–2 V, „0” logika                                                        |
| SIM-kártyacsatlakozó típusa | Mini-SIM (ID-000 formátum)                              | Csatlakozó külső antennák számára | 2x SMA aljzat, 1x RP-SMA aljzat                                                                  |
| SIM-kártyacsatlakozók száma | 2                                                       |                                   |                                                                                                  |

## Környezeti feltételek

|                                    |                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi hőmérséklet, max.            | 70 °C                              |                                                                                                                                    |
| Üzemi hőmérséklet, min.            | -25 °C                             |                                                                                                                                    |
| Páratartalom                       | 5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)   |                                                                                                                                    |
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 85 °C                              |                                                                                                                                    |
| Tárolási hőmérséklet, min.         | -40 °C                             |                                                                                                                                    |
| Üzemi tengerszint feletti magasság | Tengerszint feletti magasság, max. | 2000 m                                                                                                                             |
|                                    | Megjegyzés                         | az UL szerint                                                                                                                      |
|                                    | Tengerszint feletti magasság, max. | 6000 m                                                                                                                             |
|                                    | Megjegyzés                         | a korlátozásokkal kapcsolatban lásd az üzemi tengerszint feletti magassággal kapcsolatos gyártói nyilatkozatot a letöltések között |

## MTBF

|      |                          |                  |
|------|--------------------------|------------------|
| MTBF | Szabványnak megfelelő    | Telcordia SR-332 |
|      | Működési idő (óra), min. | 353679 h         |

## Menedzsmentfunkciók

|                            |                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eszközkonfiguráció         | Webböngésző (HTTP/HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface (Telnet/SSH), Töltsön fel egy konfigurációs fájlt webes interfészen keresztül, SMS vezérelt parancsok | Felügyeleti funkció | SNMP v2c, Syslog, Eseményalapú figyelmeztetés e-mailben, Eseményalapú figyelmeztetés relé útján, Eseményalapú figyelmeztetés SNMP csapda útján, Esemény alapú figyelmeztetés SMS-en keresztül, Készülék információk és mobilrádió állapot SMS kérésen keresztül |
| IP-cím kezelés             | Statikus, DHCP kliens, DHCP szerver (csoport-alapú), DHCP átjátszó, DNS-Relay                                                                                    | Biztonsági funkciók | Hozzáférés szabályozási lista (MAC alapú) a WLAN Access Point módhoz                                                                                                                                                                                            |
| Időszinkronizáció kezelése | NTP szerver, NTP kliens                                                                                                                                          | Üzemmódok           | WLAN Access Point, WLAN Client, Virtual COM mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode                                                                                                                                                      |

## IE-SR-2TX-WL-4G-US-V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Műszaki adatok

|                 |      |                    |                         |
|-----------------|------|--------------------|-------------------------|
| Ház fő anyaga   | Fém  | Felszerelés típusa | DIN sín, Falra szerelés |
| Védelmi osztály | IP30 | Sebesség           | Fast Ethernet           |

## Soros kommunikáció paraméterei

|                   |                          |           |                                                  |
|-------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Átviteli sebesség | 110 bit/s – 460800 bit/s | Paritás   | egyik sem, páratlan, egyenletes, Jelölés, Szóköz |
| Stopbitek         | 1, 2                     | Adatbitek | 7, 8                                             |

## Technológia

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard | IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n, vezeték nélküli LAN-hoz |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tápellátás

|                                           |                                                                                   |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen                                                                              |        |
| Tápfeszültség                             | 12/24/48 V DC, 2 redundáns bemenet, or 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af) |        |
| Overload current protection               | Igen                                                                              |        |
| Csatlakozás módja                         | 1 levehető 4 pólusú sorkapocs                                                     |        |
| Tápfeszültség-tartomány                   | Feszültségtípus                                                                   | DC     |
|                                           | Feszültség, min.                                                                  | 10.8 V |
|                                           | Feszültség, max.                                                                  | 52.8 V |
| Áramfogyasztás                            | Digitális 8 bites bemenet                                                         | 12 V   |
|                                           | Áramerősség                                                                       | 0.46 A |
|                                           | Digitális 8 bites bemenet                                                         | 24 V   |
|                                           | Áramerősség                                                                       | 0.22 A |
|                                           | Digitális 8 bites bemenet                                                         | 48 V   |
|                                           | Áramerősség                                                                       | 0.11 A |

## WLAN interfész

|                         |                                                                                                  |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Átviteli sebesség, WLAN | Szabványos                                                                                       | IEEE 802.11b |
|                         | max.                                                                                             | 11 Mbit/s    |
|                         | min.                                                                                             | 1 Mbit/s     |
|                         | Szabványos                                                                                       | IEEE 802.11g |
|                         | max.                                                                                             | 54 Mbit/s    |
|                         | min.                                                                                             | 6 Mbit/s     |
|                         | Szabványos                                                                                       | IEEE 802.11n |
|                         | max.                                                                                             | 150 Mbit/s   |
|                         | min.                                                                                             | 6.5 Mbit/s   |
| Adatbiztonság           | 64-Bit- és 128-Bit-WEP-kódolás, WPA/WPA2-személyi és vállalati (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP és AES) |              |

## Útválasztási jellemzők

|                       |                                                      |              |                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NAT funkciók          | Forrás / Cél NAT (port / gazda / hálózat)            | VPN funkciók | u-link client, OpenVPN (szerver vagy kliens), IPSec (érzékelő vagy válaszoló) |
| Útválasztási funkciók | IPv4 elvezetés, Statikus és dinamikus IP-útválasztás |              |                                                                               |

**IE-SR-2TX-WL-4G-US-V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Fontos megjegyzés**

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | Nem kompatibilis az IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000 SCM-kártyával. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001478    | ETIM 9.0    | EC001478    |
| ETIM 10.0   | EC001478    | ECLASS 14.0 | 19-17-04-05 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-04-05 |             |             |

## IE-SR-2TX-WL-4G-US-V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO-... | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2788090000</a> | Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Wi-Fi antenna, Max. 5G (NR),   |
| GTIN (EAN)     | 4064675066354              | Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), Lineáris, Függőleges, 2x SMA dugó,    |
| Qty.           | 1 ST                       | 2x RP-SMA aljzat, IP67, Impedancia: 50 Ω                               |
| Típus          | IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2788120000</a> | Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (NR), Lineáris,        |
| GTIN (EAN)     | 4064675066385              | Függőleges, 2x SMA dugó, IP67, Impedancia: 50 Ω                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                        |
| Típus          | IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM   | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2788130000</a> | Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (2,7 GHz alatti        |
| GTIN (EAN)     | 4064675066392              | frekvenciák támogatása, pl. n1, n2, n28 sáv szélesség), Függőleges,    |
| Qty.           | 1 ST                       | SMA dugó, IP66, Impedancia: 50 Ω                                       |
| Típus          | IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF     | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2788150000</a> | Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (NR), Függőleges, N    |
| GTIN (EAN)     | 4064675066415              | aljzat, IP66, Impedancia: 50 Ω                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                        |
| Típus          | IE-ANT-P-ABG-75-9-NF       | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1367140000</a> | WLAN-antenna, Irányantenna, Kétsávós (2,4 GHz / 5 GHz), 9 dBi          |
| GTIN (EAN)     | 4050118186338              | erősítés, Függőleges, 1 x N-típus hüvely, alul, IP67, Impedancia: 50 Ω |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                        |
| Típus          | IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF    | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2788110000</a> | Irányfüggetlen antenna, Wi-Fi antenna, Wi-Fi 6-is és 6E                |
| GTIN (EAN)     | 4064675066378              | (IEEE802.11ax), Függőleges, N aljzat, IP67, Impedancia: 50 Ω           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                        |

**IE-SR-2TX-WL-4G-US-V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Szerelőkészlet 19"-os rack egységhez**

- DIN sín alapú eszközök összeállítása 19"-os fogasléceken

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | RM-KIT                     | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1241440000</a> | Kit for 19"-rack mounting |
| GTIN (EAN)     | 4050118029154              |                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                           |

## Accessories

## u-link távoli elérési szolgáltatás



A Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatás egyszerű lehetőséget kínál a távoli hálózatok Ethernet készülékeinek biztonságos elérésére.

A központi találkozási pontként szolgáló u-link VPN szerverrel a VPN kliensek (szerviz PC és Weidmüller u-link kliens készülékek) mindig csatlakozhatnak, így megfelelhetnek a jellemző informatikai biztonsági követelményeknek.

Különálló adatbázis és szerver használatos minden u-link ügyfélfiókhoz (biztonságos kliens leválasztás) az adatok integritásának érdekében.

A u-link VPN szerver és a távoli kliens (szerviz PC-k és u-link kliens készülékek) közötti kommunikáció a tanúsítvánnyal védett nyitott VPN-csatlakozáson keresztül történik.

A u-link „inkább konfiguráció, nem programozás”, a használata intuitív, és nem igényel szakértői ismereteket.

Jellemzőkészlet:

- 1 kattintás: VPN távoli hozzáférés a szerviz PC-k számára
- easyAccess: web, rdp vagy vnc csatlakozások a távoli gazdák számára, teljes mértékben web alapú, így tabletről vagy okostelefonról is használható
- Szervezeti és csoportmenedzsment
- Topológiák, 3. fél végfelhasználói készülékeit is beleértve
- Firmware-kezelés: A firmware állapotának megjelenítése minden routeren, valamint idővezérelt, automatikus firmware frissítések
- Egyedi hozzáférési jogok: a hozzáférési jogok részletes konfigurációja a célhálózat készülékein
- Kibővített eseménynapló: minden tevékenység prezentálása a u-link portálon, bővített szűrési és exportálási funkciókkal
- A jelszavakra vonatkozó szabályzat: Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén

A Weidmüller a következő felhasználási változatokat és további opciókat kínálja a u-link távoli hozzáférési szolgáltatás számára:

Alap verzió:

- Automatikus hozzárendelés a u-link.weidmueller.com oldalon való regisztrációval
- Ingyenes használat 6 hónapig, 365 napra meghosszabbítva új u-link kliens készülék regisztrálása esetén
- Teljes jellemzőkészlet:
- Korlátlan felhasználó
- Max. 50 u-link-képes készülék (hozzáférési pontok a távoli hálózathoz)
- 1 szimultán VPN csatlakozás
- Nincs adat- vagy sebességkorlátozás (normál piaci felhasználás esetén)

Bővítések

- További 50/100/250/500/1000 vagy több u-link-képes készülék
- További szimultán VPN csatlakozások
- Kínai VPN: biztonságos és megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából

## IE-SR-2TX-WL-4G-US-V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | U-LINK-BASIC-EXTENSION-... | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">3024610000</a> | License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of the basic license by 1 year.                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | U-LINK-50-DEVICES-1Y       | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2870090000</a> | License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.   |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | U-LINK-100-DEVICES-1Y      | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2870100000</a> | License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.  |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | U-LINK-250-DEVICES-1Y      | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2870110000</a> | License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.  |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | U-LINK-500-DEVICES-1Y      | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2870120000</a> | License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.  |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | U-LINK-1000-DEVICES-1Y     | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2924220000</a> | License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly. |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | U-LINK-1-CONNECTION-1Y     | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2870130000</a> | "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated               |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | U-LINK-CNSERVER-1Y         | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2870140000</a> | License code for u-link Remote Access Service., Allows the use of the server in China for a secure and reliable VPN connection to and from China.                                                     |
| GTIN (EAN)     |                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |