

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozómodul akkor nyújt segítséget, ha egy meghibásodott installációs kábelt javítani vagy toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kábel.

Általános rendelési adatok

Változat	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
Rendelési szám	2685560000
Típus	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
Qty.	1 Darab

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E486077

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	35 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...105 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Pólusszám	3	Szín	fekete
Ház fő anyaga	Nylon, Üvegszál, az UL által elismert	Érintkező anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Érintkező felület	Nikkelezett CuZn	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.75 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	3.5 mm ²	Conductor connection cross-section, flexible	0.75...3.5 mm ²
Védelmi osztály	IP68 (50 m / 24 h)		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	600 V	Névleges áram	20 A
---------------------	-------	---------------	------


Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E486077
---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Méretrajz



Szerelési kivágás

