

IE-USB-A-A-1.8M-ML**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Változat	USB-kábel, USB A, mechanikus rögzítéssel, USB A, mechanikus rögzítéssel, PVC, 1.8 m
Rendelési szám	2695980018
Típus	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Qty.	1 Darab

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Hossz	1.8 m	Hossz, inch	70.8661 inch
Nettó tömeg	70 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	0 °C...80
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

Köpeny színe fekete

Általános műszaki adatok

Érintkező felület Arany a nikkeltől

Dugó, bal

Csatlakozó, bal USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, mechanikus rögzítéssel, Műanyag, árnyékolt

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, mechanikus rögzítéssel, Műanyag, árnyékolt


Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	4.5 mm	Köpeny színe	fekete
Keresztmetszet	2*AWG28 + 2*AWG24	Köpenyátmérő, max.	4.7 mm
Köpenyátmérő, min.	4.3 mm	Köpeny anyaga	PVC

Besorolások

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Dimensional drawing



A termék előnyei

