

A kép illusztráció

A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Krimpelő szerszám betét
Rendelési szám	2696270000
Típus	IE-TMC-PX2
GTIN (EAN)	4064675015918
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	23.75 mm	Mélység (coll)	0.935 inch
Hossz	23.6 mm	Hossz, inch	0.9291 inch
Nettó tömeg	22 g		

Hőmérsékletek

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	Krimpelő szerszámhoz, Aljzatos csatlakozó
----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés	beállítható AWG krimpelési tartomány	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
-------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 22
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Tartozékok**M12X krimpelhető érintkezők**

Megmunkált, precíziós krimpelhető érintkezők M12X csatlakozókhoz.

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PIC-M12X-S-22/26	Változat	
Rendelési szám	2673440000	Érintkező, without, Aljzatos csatlakozó	
GTIN (EAN)	4050118765359		
Qty.	100 ST		