

**KTBLQL1258040S4B1 LL1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® elnevezés már évek óta a ház kompetenciája és minősége. A Klippon® TB Nagy sorozat acéllemez-ház elsősorban olyan alkalmazás számára készült, ahol az érzékeny elektronikus alkatrészek (DCS-elosztók vagy szivattyú-vezérlő) megbízható védelme szükséges. A széles körű külső méretek azt jelenti, hogy a ház még több összetevőt tartalmazhat, mint a korábbi ház sorozat. A Klippon® TB nagy ház megtervezésekor széles körű támogatást nyújtunk Önnek a projekt létrehozásához és megvalósításához.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Üres ház, Magasság: 1250 mm, Szélesség: 800 mm, Mélység: 400 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt
Rendelési szám	<a href="#">2698420000</a>
Típus	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E508186

## Méreték és tömegek

Mélység	400 mm	Mélység (coll)	15.748 inch
Magasság	1250 mm	Magasság (coll)	49.2125 inch
Szélesség	800 mm	Szélesség (coll)	31.496 inch
Rögzítési méret - magasság	896 mm	Rögzítési méret - szélesség	840 mm
Nettó tömeg	160000 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...135 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Megfelelési nyilatkozat száma (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Tanúsítvány száma üres ház (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
Tanúsítvány száma (cULus)	E508186		

## Tömszelencék, felső/alsó

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

## Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	2.5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
Anyagvastagság	2 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Fedél kiegészítő	Negyedfordulatos kötőelem négyzetes betéttel
Felületi minőség	Szálcsiszolt	Ütésállóság	7 J ATEX verzió, 10 J standard változat
AF mérete	10 mm	Védelmi osztály	IP66
Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Tömítés anyaga	Szilikon
Ház kiegészítő	6 ráhegesztett rögzítő láb 14 mm-es furatokkal	Emelővillák verziója	4 forrasztott szem
Flange plate mounting	M6 hatlapfejű csavarok 10 SW	Tömszelence lemezek	Alsó

**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

Szerelőnyílás: szélesség	725 mm	Fedél nyílásszöge	100.00 °
Aljzatperem	Igen	Fedél	Igen
Szerelőnyílás: magasság	1175 mm	PE-csavarok pozíciója	Ház, C oldal

**Fontos megjegyzés**

Termékinformáció The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

**Besorolások**


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



**KTBLQL1258040S4B1 LL1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Esővédő fedelek**

Az esővédő fedél ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KTBLRNHD8040S4B LL1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2698530000</a>	Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Esővédő fedél, Magasság: 175 mm, Szélesség: 816 mm, Mélység: 550 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4064675026686	
Qty.	1 ST	