



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Változat	Kerestösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 42.3 mm
Rendelési szám	2702230000
Típus	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
Qty.	40 Darab
Helyi gyártmány	csak Kínában kapható

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Általános rendelési adatok

Helyi gyártmány csak Kínában kapható

Méretek és tömegek

Mélység	6.1 mm	Mélység (coll)	0.2402 inch
Magasság	9.3 mm	Magasság (coll)	0.3661 inch
Szélesség	42.3 mm	Szélesség (coll)	1.6654 inch
Nettó tömeg	4.52 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Poliamid 66 Szín narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály V-2

Rendszer specifikációk

Változat Keresztösszekötő

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzés típusa becsavart állapotban Robbanásbiztosság szempontjából Nem
bevizsgált változat
Felszerelés típusa becsavart állapotban

Méretek

Raszter mm-ben (P) 8.00 mm

Névleges adatok

Névleges feszültség 500 V Névleges áram 41 A

Általános

Pólusszám 6

Besorolások

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03