


**HDC MDF 10B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2708500000
Típus	<a href="#">HDC MDF 10B</a>
GTIN (EAN)	4064675006848
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2.1654 inch
Magasság	44.05 mm	Magasság (coll)	1.7342 inch
Szélesség	99 mm	Szélesség (coll)	3.8976 inch
Nettó tömeg	35 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Lebegés mindkét oldalon, $\pm 2$ mm-es eltolódás kompenzálható. Lebegés mindkét oldalon, $\pm 1$ mm-es eltolódás kompenzálható.
------------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

