

SCCB TTB 6/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® Connect átfogó TTB-termékcsaládjában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés. Az összes funkcióval és biztonsággal kapcsolatos komponens rögzítetten van csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez növeli az áramváltó és transzformátor körök megbízhatóságát a felszerelési és karbantartási munkák során.

Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 30 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 24.1 mm
Rendelési szám	2710200000
Típus	SCCB TTB 6/3
GTIN (EAN)	4050118847994
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	13.47 mm	Mélység (coll)	0.5303 inch
Magasság	14.06 mm	Magasság (coll)	0.5535 inch
Szélesség	24.1 mm	Szélesség (coll)	0.9488 inch
Nettó tömeg	4.2 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő
----------	------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögztetés típusa	Dugaszolt	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Felszerelés típusa	Dugaszolt		

Méretek

Raszter mm-ben (P)	8.10 mm
--------------------	---------

Névleges adatok

Névleges feszültség	500 V	Névleges áram	30 A
---------------------	-------	---------------	------

Általános

Pólusszám	3
-----------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		