


**THM WO-Q 25/38.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4.9 - 9.8 mm, 25 x 38.1 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2711890000</a>
Típus	THM WO-Q 25/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118750041
Qty.	1000 Darab

## THM WO-Q 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.0012 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	38.1 mm	Szélesség (coll)	1.5 inch
Nettó tömeg	0.15 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges		
Nyomtatás típusa	üres		
Szélesség	38.1 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter fólia		
Nyomtatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs	
UL 969 tanúsítvány	Igen		
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Szám tekercsenként	1000		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	75 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	9.8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4.9 mm
Vezeték külső átm.	4.9 - 9.8 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	75 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9,1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## THM WO-Q 25/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	