



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 9.4 - 18.8 mm, 25.4 x 93 mm, fehér
Rendelési szám	2711990000
Típus	THM WO 25.4/93 WS
GTIN (EAN)	4050118749946
Qty.	500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.0012 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	93 mm	Szélesség (coll)	3.6614 inch
Nettó tömeg	0.3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Nyomtatás típusa	üres	
Szélesség	93 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliészter fólia	
Nyomtatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
UL 969 tanúsítvány	Igen	
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Szám tekercsenként	500	

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	277 mm²
Vezeték külső átmérő, max.	18.8 mm	Vezeték külső átmérő, min.	9.4 mm
Vezeték külső átm.	9.4 - 18.8 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	277 mm²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005080000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 ST	
Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 ST	