


SFX 11/60 MM BP GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kiemelkedő rugalmasság: SFX

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, sárga
Rendelési szám	2712120000
Típus	SFX 11/60 MM BP GE
GTIN (EAN)	4050118749816
Qty.	6000 Darab

SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.6 mm	Mélység (coll)	0.0236 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0.5118 inch
Nettó tömeg	0.46 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...90 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Nyomtatás típusa	üres	Változat	halogénmentes
Szélesség	13 mm	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliuretán	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	44 x 10.5 mm	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C	Szám tekercsenként	1000

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	40 mm
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm	Szövegmező szélessége	44 mm
Kábelkötegelő csatorna	Lapos	Szövegmező magassága	10.5 mm
Vezeték külső átm.	7 - 40 mm	Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005080000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118389951		
Qty.	1 ST		
Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP EXT.RH	Változat	
Rendelési szám	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
Qty.	1 ST		