

## CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture



Az ipar hálózatba szerveződésével egyre több gép és rendszer készül moduláris felépítéssel. A vezérlőszekrények funkciói egyre inkább átkerülnek a terepi szintre, ez pedig a kábelezési igény növekedésével jár.

A mi csatlakoztatásra kész kábelszerelvényeink sokféle alkalmazásban alkalmasak a terepi szintű vezetékezésre, az adatok és a tápfeszültség továbbítására. A Weidmüller Plug & Produce megoldása teljes mértékben tesztelt, és egyszerűsíti az Ön gépeinek szerelését. Ezzel a fő szempontokra koncentrálhat és növelheti a hatékonyságát.

Tanúsított komponenseink széles választékával olyan tág választási lehetőséget kínálunk, amellyel biztosan megtalálja az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

Ha folyamatosan bővülő termékválasztékunkban sem találja a kívánt kábelszerelvényt, akkor különböző hosszváltozatokat és vevőspecifikus megoldásokat is kínálunk.

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények, Aljzatos csatlakozó, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, árnyékolt: Nem, Pólusszám: 6 |
| Rendelési szám | <a href="#">2712260500</a>  |
| Típus          | CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH   |
| GTIN (EAN)     | 4050118751178   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |           |
|-------------|-----------|
| Nettó tömeg | 1748.53 g |
|-------------|-----------|

## Hőmérsékletek

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------|------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |  |
|--|--|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel   |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                                     | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c                           |

## General Technical Data

|                     |       |                       |                     |
|---------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| Pólusszám           | 6     | Érintkező elrendezése | 1:1, numbered cores |
| Névleges feszültség | 500 V | Védelmi osztály       | IP65                |

## Technical Specifications Connector

|           |                                   |   |
|-----------|-----------------------------------|---|
| Connector | Kábelbevezetés                    | hajlított   |
|           | Ház fő anyaga                     | Alumínium présöntvény   |
|           | Sorozat                           | HE  |
|           | Méret                             | 3   |
|           | Típus                             | Hüvely  |
|           | Külön komponensek összekötő eleme | <a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G</a> , <a href="#">HDC HE 6 FP</a> , <a href="#">H1,5/14 B</a> , <a href="#">VG M20 - MS 68</a> |

## Technical specifications for cable

|                                     |                  |                                     |  |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| Kábelhossz                          | 5 m              | Vezetéktípus                        | Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar |
| Köpeny színe                        | fekete           | Érkeresztmetszet                    | 1.5 mm <sup>2</sup>                          |
| Vezetékek száma                     | 7                | árnyékolt                           | Nem  |
| Halogén                             | Igen             | Szigetelés                          | PVC  |
| Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max. | 70 °C            | Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min. | -15 °C                                       |
| Hőmérsékleti tartomány, álló, max.  | 80 °C            | Hőmérsékleti tartomány, álló, min.  | -40  |
| Hajlítási sugár, min., mozgó        | 10 x kábelátmérő | Hajlítási sugár, min., álló         | 4 x kábelátmérő                              |
| Köpeny anyaga                       | PVC              | Outside diameter                    | 8.9 mm                                       |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |


## CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## 3- as méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: 6

Névleges áram: 24 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC HE 6 MP                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1873530000</a> | HDC-betét, Dugó, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 3 |
| GTIN (EAN)     | 4032248457786              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 16D KLU 1PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1653230000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4008190403300              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 06B KLU 1PG16G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1653200000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
| GTIN (EAN)     | 4008190403270              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 06B KLU 1M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1021330000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: 1*M25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248734948              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 06B ADLU N             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2559320000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések  |
| GTIN (EAN)     | 4050118652345              | mérete: none  |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 06B ADLU               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1202500000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztő bilincs, nem cserélhető, Standard, burkolattal, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN)     | 4008190889920              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 06B ALU                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1202100000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none         |
| GTIN (EAN)     | 4008190149369              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 06B ALU N              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2488560000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, Kábelbevezetések mérete: none                                |
| GTIN (EAN)     | 4050118541502              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 06B ALU O-RING         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1019870000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Végrögztő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none              |
| GTIN (EAN)     | 4032248731985              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 06B DMDL 1LB           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1665210000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Hosszanti kengyel, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4008190421915              | Kábelbevezetések mérete: none   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 06B SDLU 1M20G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1900360000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal, |
| GTIN (EAN)     | 4032248585922              | Kábelbevezetések mérete: M 20  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SDLU 1M25G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1900380000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal, |
| GTIN (EAN)     | 4032248592913              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 06B SDLU 1PG16G        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1652980000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,     |
| GTIN (EAN)     | 4008190403058              | Kábelbevezetések mérete: PG 16   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SDLU 2M20G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788170000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,     |
| GTIN (EAN)     | 4032248205608              | Kábelbevezetések mérete: M 20  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SDLU 2M25G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788160000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,     |
| GTIN (EAN)     | 4032248205592              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SDLU 2PG16G        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1652990000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,     |
| GTIN (EAN)     | 4008190403065              | Kábelbevezetések mérete: PG 16   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SLU 1M20G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1900460000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248585939              | Kábelbevezetések mérete: M 20  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SLU 1M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1900480000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248585946              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SLU 1PG16G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1652750000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4008190402822              | Kábelbevezetések mérete: PG 16   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SLU 2M20G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788140000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248205585              | Kábelbevezetések mérete: M 20  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SLU 2M25G          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1788130000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248205578              | Kábelbevezetések mérete: M 25  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC 06B SLU 2PG16G         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1652760000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4008190402839              | Kábelbevezetések mérete: PG 16   |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC 16D SDLU 1M25G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1900820000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal,     |
| GTIN (EAN)     | 4032248521098              | Kábelbevezetések mérete: M 25   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16D SDLU 2M25G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787540000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolattal,     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204885              | Kábelbevezetések mérete: M 25   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16D SLU 1M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1900880000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248521111              | Kábelbevezetések mérete: M 25   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16D SLU 1M32G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1900900000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248521128              | Kábelbevezetések mérete: M 32   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16D SLU 2M25G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787520000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248204861              | Kábelbevezetések mérete: M 25   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16D SLU 2M32G          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1787510000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4032248204854              | Kábelbevezetések mérete: M 32   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC 16D SLU 2PG21G         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1652840000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, magas, burkolat nélkül, |
| GTIN (EAN)     | 4008190402914              | Kábelbevezetések mérete: PG 21  |
| Qty.           | 1 ST                       |   |