

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

Az ipar hálózatba szerveződésével egyre több gép és rendszer készül moduláris felépítéssel. A vezérlőszekrények funkciói egyre inkább átkerülnek a terepi szintre, ez pedig a kábelezési igény növekedésével jár.

A mi csatlakoztatásra kész kábelszerelvényeink sokféle alkalmazásban alkalmasak a terepi szintű vezetékezésre, az adatok és a tápfeszültség továbbítására. A Weidmüller Plug & Produce megoldása teljes mértékben tesztelt, és egyszerűsíti az Ön gépeinek szerelését. Ezzel a fő szempontokra koncentrálhat és növelheti a hatékonyságát.

Tanúsított komponenseink széles választékával olyan tág választási lehetőséget kínálunk, amellyel biztosan megtalálja az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

Ha folyamatosan bővülő termékválasztékunkban sem találja a kívánt kábelszerelvényt, akkor különböző hosszváltozatokat és vevőspecifikus megoldásokat is kínálunk.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények, Érintkező, Aljzatos csatlakozó, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, árnyékolt: Nem, Pólusszám: 10
Rendelési szám	2712280200
Típus	CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE
GTIN (EAN)	4050118751062
Qty.	1 Darab

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Átmérő 12 mm Nettó tömeg 1187.38 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

General Technical Data

Pólusszám 10 Érintkező elrendezése 1:1, numbered cores
Névleges feszültség 500 V Védelmi osztály IP65

Technical Specifications Connector

Connector	Csatlakozó leírása	Connector 1
	Kábelbevezetés	hajlított
	Ház fő anyaga	Alumínium présöntvény
	Pólusok száma	10
	Sorozatok	HE
	Méret	4
	Típus	Tüske
	Külön komponensek összekötő eleme	HDC 10B TSBU 1M25G , HDC HE 10 MP, H1.5/14 R , VGM25-MS68 11-20 BG
	Csatlakozó leírása	Connector 2
	Kábelbevezetés	hajlított
	Ház fő anyaga	Alumínium présöntvény
	Pólusok száma	10
Sorozatok	HE	
Méret	4	
Típus	Hüvely	
Külön komponensek összekötő eleme	HDC 10B TSBU 1M25G , HDC HE 10 FP, H1.5/14 R , VGM25-MS68 11-20 BG	

Technical specifications for cable

Kábelhossz	2 m	Vezetéktípus	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar
Köpeny színe	fekete	Érkeresztmetszet	1.5 mm ²
Vezetékek száma	12	árnyékolt	Nem
Halogén	Igen	Szigetelés	PVC
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	70 °C	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-15 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	80 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-40
Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Köpeny anyaga	PVC		

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		


CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

4. méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: 10

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 10 MP	Változat
Rendelési szám	1873550000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 10 FP	Változat
Rendelési szám	1873540000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 4
GTIN (EAN)	4032248458158	
Qty.	1 ST	

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B KBU 1PG16G	Változat
Rendelési szám	1654580000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407407	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 10B KBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1021250000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248736232	
Qty.	1 ST	

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC 10B KBU 1M20G	Változat
Rendelési szám	1787720000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248205066	
Qty.	1 ST	

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal. A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást. A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető. Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B ABU	Változat
Rendelési szám	1205000000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegyl az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4008190872960	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 10B ABU N	Változat
Rendelési szám	2488580000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4050118541519	
Qty.	1 ST	

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B DMDQ 2QB	Változat
Rendelési szám	1665240000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
GTIN (EAN)	4008190421946	
Qty.	1 ST	

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B SBU 1PG16G	Változat
Rendelési szám	1654370000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407193	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 10B SBU 2PG16G	Változat
Rendelési szám	1654380000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407209	
Qty.	1 ST	

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	HDC 24D SBU 2PG21G	Változat
Rendelési szám	1654450000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190407278	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24D SBU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1654470000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190407292	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24D SBU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1787350000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204694	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24D SBU 2M32G	Változat
Rendelési szám	1787360000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204700	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 10B SBU 2M25G	Változat
Rendelési szám	1787630000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248204977	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 10B SBU 2M20G	Változat
Rendelési szám	1787640000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248204984	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 10B SBU 1M20G	Változat
Rendelési szám	1901360000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20
GTIN (EAN)	4032248588237	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 10B SBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1901370000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248588244	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24D SBU 1M25G	Változat
Rendelési szám	1903210000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248592999	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 24D SBU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1903220000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248588183	
Qty.	1 ST	