

CH-HGAB-XXXX-10-0100-AE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ipar hálózatba szerveződésével egyre több gép és rendszer készül moduláris felépítéssel. A vezérlőszekrények funkciói egyre inkább átkerülnek a terepi szintre, ez pedig a kábelezési igény növekedésével jár.

A mi csatlakoztatásra kész kábelszerelvényeink sokféle alkalmazásban alkalmasak a terepi szintű vezetékezésre, az adatok és a tápfeszültség továbbítására. A Weidmüller Plug & Produce megoldása teljes mértékben tesztelt, és egyszerűsíti az Ön gépeinek szerelését. Ezzel a fő szempontokra koncentrálhat és növelheti a hatékonyságát.

Tanúsított komponenseink széles választékával olyan tág választási lehetőséget kínálunk, amellyel biztosan megtalálja az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb megoldást.

Ha folyamatosan bővülő termékválasztékunkban sem találja a kívánt kábelszerelvényt, akkor különböző hosszváltozatokat és vevőspecifikus megoldásokat is kínálunk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | Ipari nehézcsatlakozó-szerelvények, Aljzatos csatlakozó, LAPP Ölflex Classic 110, árnyékolt: Nem, Pólusszám: 10 |
| Rendelési szám | 2712290100 |
| Típus | CH-HGAB-XXXX-10-0100-AE |
| GTIN (EAN) | 4050118751239 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|--------|-------|-------------|----------|
| Átmérő | 12 mm | Nettó tömeg | 618.19 g |
|--------|-------|-------------|----------|

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------|------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c |

General Technical Data

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| Pólusszám | 10 | Érintkező elrendezése | 1:1, numbered cores |
| Névleges feszültség | 500 V | Névleges áram | 16 A |
| Védelmi osztály | IP65 | | |

Technical Specifications Connector

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Connector | Csatlakozó leírása | Connector 1 |
| | Kábelbevezetés | straight |
| | Ház fő anyaga | Alumínium présöntvény |
| | Pólusok száma | 10 |
| | Sorozatok | HE |
| | Méret | 4 |
| | Típus | Hüvely |
| Külön komponensek összekötő eleme | HDC 10B TOBU 1M25G , HDC HE 10 FP , H1.5/14 R , VGM25-MS68 11-20 BG | |

Technical specifications for cable


| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Kábelhossz | 1 m | Vezetéktípus | LAPP Öflex Classic 110 |
| Köpeny színe | fekete | Olajokkal szembeni ellenállás | Yes |
| Érkeresztmetszet | 1.5 mm ² | Vezetékek száma | 12 |
| árnyékolt | Nem | Halogén | Igen |
| Szigetelés | PVC | Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max. | 70 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min. | -15 °C | Hőmérsékleti tartomány, álló, max. | 80 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, álló, min. | -40 °C | Hajlítási sugár, min., mozgó | 15 x kábelátmérő |
| Hajlítási sugár, min., álló | 4 x kábelátmérő | Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1-2 |
| Köpeny anyaga | PVC | Hegesztésnek ellenálló | Nem |
| Outside diameter | 5.4 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |

Tartozékok

4. méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: 10

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC HE 10 MP | Változat |
| Rendelési szám | 1873550000 | HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 10, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458165 | |
| Qty. | 1 ST | |

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 10B KBU 1PG16G | Változat |
| Rendelési szám | 1654580000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190407407 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B KBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1021250000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248736232 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B KBU 1M20G | Változat |
| Rendelési szám | 1787720000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248205066 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 10B ABU | Változat |
| Rendelési szám | 1205000000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190872960 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B ABU N | Változat |
| Rendelési szám | 2488580000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541519 | |
| Qty. | 1 ST | |

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 10B DMDQ 2QB | Változat |
| Rendelési szám | 1665240000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190421946 | |
| Qty. | 1 ST | |

CH-HGAB-XXXX-10-0100-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 10B DMDQ 2QB N | Változat |
| Rendelési szám | 2559740000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelső részhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4050118673258 | |
| Qty. | 1 ST | |

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 10B SBU 1PG16G | Változat |
| Rendelési szám | 1654370000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190407193 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B SBU 2PG16G | Változat |
| Rendelési szám | 1654380000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 16 |
| GTIN (EAN) | 4008190407209 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24D SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1654450000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190407278 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24D SBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1654470000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190407292 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24D SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787350000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204694 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | HDC 24D SBU 2M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1787360000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204700 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787630000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204977 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B SBU 2M20G | Változat |
| Rendelési szám | 1787640000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248204984 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B SBU 1M20G | Változat |
| Rendelési szám | 1901360000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248588237 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 10B SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1901370000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248588244 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24D SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1903210000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248592999 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24D SBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1903220000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegyl az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248588183 | |
| Qty. | 1 ST | |