

## HDC XX5E02 OOXXXDM-1000


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Robusztus adatkábelek vasúti alkalmazásokhoz tervezve. A Cat 6 X-kódolású és Cat 5 D-kódolású változatok megbízható és interferenciaálló adatátvitelt biztosítanak az igényes fedélzeti és pályamenti környezetekben. Ideálisak nagy mechanikai igénybevételt jelentő alkalmazások támogatására, valamint a stabil működés biztosítására zord körülmények között.

## Általános rendelési adatok

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Rendelési szám         | 2712581000                              |
| Típus                  | <a href="#">HDC XX5E02 OOXXXDM-1000</a> |
| GTIN (EAN)             | 4050118752755                           |
| Qty.                   | 1 Darab                                 |
| Szállítás állapota     | Kifutott                                |
| Utolsó rendelési dátum | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX5E02 O0XXXDM-1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |             |               |
|-------------|--------|-------------|---------------|
| Hossz       | 10 m   | Hossz, inch | 393.7008 inch |
| Nettó tömeg | 2560 g |             |               |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |         |                            |         |
|-----------------------|---------|----------------------------|---------|
| Kábelhossz            | 100 m   | Kategória                  | Cat. 5e |
| Névleges feszültség   | 250 V   | Névleges áram              | 4 A     |
| Szennyezés súlyossága | 2       | Ellentétes oldali változat | nyitott |
| Moduloldali változat  | nyitott |                            |         |

## Cable technical specifications

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kábelhossz       | 100 m                           |
| Köpeny színe     | kék                             |
| árnyékolt        | Igen                            |
| Halogén          | Igen                            |
| Szigetelés       | PE                              |
| Színkód gyűrű    | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga |
| Outside diameter | Jelzések                        |
|                  | Tolerance                       |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003249    | ETIM 9.0    | EC003249    |
| ETIM 10.0   | EC003249    | ECLASS 14.0 | 27-06-18-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-18-01 |             |             |