


HDC XX6A01 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Robusztus adatkábelek vasúti alkalmazásokhoz tervezve. A Cat 6 X-kódolású és Cat 5 D-kódolású változatok megbízható és interferenciaálló adatátvitelt biztosítanak az igényes fedélzeti és pályamenti környezetekben. Ideálisak nagy mechanikai igénybevételt jelentő alkalmazások támogatására, valamint a stabil működés biztosítására zord körülmények között.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2712671000
Típus	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
Qty.	1 Darab

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Hossz	10 m	Hossz, inch	393.7008 inch
Nettó tömeg	3800 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Pólusszám	8	Kábelhossz	100 m
Kategória	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	0.5 A	Szennyezés súlyossága	2
Ellentétes oldali változat	nyitott	Moduloldali változat	nyitott

Cable technical specifications

Kábelhossz	100 m	Köpeny színe	kék
árnyékolt	Igen	Halogén	Nem
Szigetelés	PE		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		