

**PRINTJET CONNECT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PrintJet CONNECT a kipróbált és bevizsgált PrintJet sorozat konzisztens továbbfejlesztése. Az ipari és vezérlőszekrények korszerű gyártási követelményeire fókuszálva a folyamatok és a költségek maximális hatékonyságát kombinálja az intelligens hálózatba kapcsolással és az adatok teljes konzisztenciájával. Például meglévő adatait közvetlenül felhasználhatja a jelölési folyamatban – így a munka hatékonyabbá válik, a hibaarány pedig a minimálisra csökken.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Jelölőrendszerek, Tintasugaras eljárás, 1200 DPI, Multicard, MetalliCard
Rendelési szám	<a href="#">2715590000</a>
Típus	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Qty.	1 Darab

## PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	930 mm	Mélység (coll)	36.6141 inch
Magasság	454 mm	Magasság (coll)	17.874 inch
Szélesség	590 mm	Szélesség (coll)	23.2283 inch
Nettó tömeg	43693 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature 18 °C...32 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6aI, 6c, 7a, 7cI, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

## Feliratozó rendszerek

Jelölő típusa	Multicard, MetalliCard	Üzemanyag rendszer	Tintapatron, C M Y K
Nyomatás módja	Tintasugaras eljárás	Interfész	USB, LAN, Wi-Fi
Szoftver	M-Print® PRO	Tápfeszültség	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
Operációs rendszer	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Nyomtató driver	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Nyomatási sebesség	Függ a nyomtatási minőségtől	Nyomatási felbontás, max.	1200 DPI
A szállítási terjedelem része	PrintJet CONNECT, Tápkábelek, USB-kábel, 1 egység DEK 5/5, 2 x PrintJet Cleaner szövetek, Rövidített útmutató, Porvédő huzat, 1 készlet CMYK festékkazetta		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## PRINTJET CONNECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

### PrintJet CONNECT



Tartozékok és fogyóeszközök a PrintJet CONNECT számára

### Általános rendelési adatok

Típus	PJ CON CLEANING UNIT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715700000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042099	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON FLUID SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715650000</a>	
GTIN (EAN)	4064675036036	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON INK C	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715610000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041573	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON INK K	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041887	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON INK M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715620000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042044	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON INK Y	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715630000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041580	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON INK SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715600000</a>	
GTIN (EAN)	4064675041566	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON SERVICE FLAP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715690000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042082	
Qty.	1 ST	

## PRINTJET CONNECT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	PJ CON TEXTILE COVER	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715670000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042068	
Qty.	1 ST	
Típus	PJ CON WASTE PAD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2715660000</a>	
GTIN (EAN)	4064675042051	
Qty.	1 ST	

## M-Print® PRO



Az M-Print® PRO nyomtató és megrendelő szoftver jelölőkhöz és címkékhez® egy professzionális Windows®-alapú megoldás a Weidmüller címkéinek és jelölőinek nyomtatásához és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel optimalizálni lehet az elektromos berendezések azonosításának folyamatát. Tervezés és jelölőanyag megrendelése egyszerűen, professzionálisan és gyorsan: szöveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikával, vonalkóddal, sorozatszámokkal és fényképpel.

- Integrált termékkatalógus minden címkéhez és jelölőhöz, ábrákkal és a weboldalra, illetve a termékek adatlapjaira mutató hivatkozásokkal
- A címkék és jelölők annyi szinten tervezhetők, amennyi szükséges
- Egyedi szöveges karakterek testre szabott formázása (RTF)
- Szövegek és formátumuk másolása és beillesztése
- Elérhető 20 nyelven UNICODE támogatással
- Adatbevitel címkéken és táblázatkezelőkben, vagy közvetlenül Microsoft Excelben
- Skálák létrehozása; numerikus és alfanumerikus számlálók és sorozatok
- Sokféle képformátum (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif)
- Képkönyvtár az elektromos tervezésben használt szimbólumokkal
- Termék-nyomtató párosítási lehetőségek, pl. ESG 9/20 - PrintJet; MultiMark a hőnyomtatóhoz
- On-line internetes frissítési szolgáltatás
- Weidmüller Configurator (WMC) interfész
- Importáló varázsló számos fájlformátumhoz (\*.txt, \*.csv, \*.xml stb.) a saját importálási szűrő létrehozásához
- Adatátvitel CAE-rendszerekből
- Folyamatos nyomtatási előnézet: már a tervezési fázisban látható, hogyan fog kinézni a nyomtatás, WYSIWYG szerkesztés
- Támogatott nyomtatóeszközök: Minden Weidmüller nyomtató (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark stb.) és szabványos nyomtatók Microsoft Windows® meghajtóval
- Optimális és gyors illesztés a kimeneti eszközökhöz
- Jelölők és címkék többszintű strukturálása

**PRINTJET CONNECT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	M-PRINT PRO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1905490000</a>	Szoftver jelölésekhez, Szoftver, Windows 10, Windows 11, Nyomtatószoftver
GTIN (EAN)	4032248526291	
Qty.	1 ST	