


**VP HEX M16 PA6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Blanking plugs, zárt állapotban, M 16 x 1.5, 15 mm, Polyamide 6 (PA 6)
Rendelési szám	<a href="#">2715740000</a>
Típus	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Magasság	4.3 mm	Magasság (coll)	0.1693 inch
Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0.748 inch
Hossz	15 mm	Hossz, inch	0.5906 inch
Átmérő	22 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	14 mm	Nettó tömeg	0 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Meghúzási nyomaték	1.5 Nm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Nem
Szabványok	in accordance with UL94 V-2	Védelmi osztály	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Polyamide 6 (PA 6)
Tömítőgyűrű átmérője	16.00 mm	Külső menet	M 16 x 1.5
Menet hossza	15 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		