

VP HEX M25 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	Blanking plugs, zárt állapotban, M 25 x 1.5, 15 mm, Polyamide 6 (PA 6)
Rendelési szám	2715760000
Típus	VP HEX M25 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805420
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	5.8 mm	Magasság (coll)	0.2283 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1.1024 inch
Hossz	15 mm	Hossz, inch	0.5906 inch
Átmérő	32 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	14 mm	Nettó tömeg	5.67 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Meghúzási nyomaték	2.5 Nm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Nem
Szabványok	in accordance with UL94 V-2	Védelmi osztály	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Polyamide 6 (PA 6)
Tömítőgyűrű átmérője	25.00 mm	Külső menet	M 25 x 1.5
Menet hossza	15 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		