

## VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Változat	Blanking plugs, zárt állapotban, M 40 x 1.5, 18 mm, Polyamide 6 (PA 6)
Rendelési szám	<a href="#">2715780000</a>
Típus	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Qty.	10 Darab

## VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Magasság	8.5 mm	Magasság (coll)	0.3346 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Hossz	18 mm	Hossz, inch	0.7087 inch
Átmérő	53 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	17 mm	Nettó tömeg	0.02 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -20 °C...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Meghúzási nyomaték	6 Nm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Nem
Szabványok	in accordance with UL94 V-2	Védelmi osztály	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Polyamide 6 (PA 6)
Tömítőgyűrű átmérője	40.00 mm	Külső menet	M 40 x 1.5
Menet hossza	18 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		