

VG 16 HQ K68 4-6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, Polikarbonát
Rendelési szám	2715990000
Típus	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
Qty.	1 Darab

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	12.2 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-20 °C ... 100 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	6.5 mm	Kábel külső átmérője, min.	4 mm
Halogén	halogénmentes	AF 1. méret	27 mm
AF mérete	27 mm	Védelmi osztály	IP68
Kábelcsavarzat	PG 16	Alapanyag	Polikarbonát
Tömítés	TPE	Külső menet	PG 16
Belső menet	PG 16		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		