

HDC 16B TOS 1M40 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP66, IP67, bedugva, Felső kábelbemenet, Csavar, , Kábelbevezetések mérete: M 40
Rendelési szám	2716730000
Típus	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
Qty.	1 Darab

HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méreték és tömegek

Magasság	140 mm	Magasság (coll)	5.5118 inch
Nettó tömeg	170 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Méreték

Kábelbevezetés	tömszelencékkel	B ház magasság	140 mm
----------------	-----------------	----------------	--------

Tömszelence WMP

Kábelátmérő, min.	19 mm	Kábelátmérő, max.	28 mm
AF mérete	36 mm	Kábelbevezetések mérete	M 40

Verzió



Tömszelencék száma	1	Kábelbevezetések mérete	M 40
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Fedél	burkolat nélkül
Meghúzási nyomaték	3 Nm	Felső kábelbevezetések száma	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Ház kivitele	Felső kábelbemenet
Rögzítőrendszer kivitele	Csavar	Telepítési szerkezeti méret	6
Kábelbevezetés	tömszelencékkel	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 9011	BG	6
Suitable for ModuPlug®	Igen		

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	kezeletlen
Védelmi osztály	IP66, IP67, bedugva		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőkonzol



A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC AF SET WM	Változat
Rendelési szám	2716800000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: , Védelmi osztály:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC AF WM	Változat
Rendelési szám	2716790000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: , Védelmi osztály:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Qty.	20 ST	