

**HDC 16B TOS 1M40 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP66, IP67, bedugva, Felső kábelbemenet, Csavar, , Kábelbevezetések mérete: M 40
Rendelési szám	<a href="#">2716730000</a>
Típus	HDC 16B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803600
Qty.	1 Darab

## HDC 16B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

## Méreték és tömegek

Magasság	140 mm	Magasság (coll)	5.5118 inch
Nettó tömeg	170 g		

## Hőmérsékletek

Ambient temperature	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Méreték

Kábelbevezetés	tömszelencékkel	B ház magasság	140 mm
----------------	-----------------	----------------	--------

## Tömszelence WMP

Kábelátmérő, min.	19 mm	Kábelátmérő, max.	28 mm
AF mérete	36 mm	Kábelbevezetések mérete	M 40

## Verzió

Tömszelencék száma	1	Kábelbevezetések mérete	M 40
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Fedél	burkolat nélkül
Meghúzási nyomaték	3 Nm	Felső kábelbevezetések száma	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Ház kivitele	Felső kábelbemenet
Rögzítőrendszer kivitele	Csavar	Telepítési szerkezeti méret	6
Kábelbevezetés	tömszelencékkel	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 9011	BG	6
Suitable for ModuPlug®	Igen		

## Általános adatok

Meghúzási nyomaték	3 Nm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA	Védelmi osztály	IP66, IP67, bedugva
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

## Besorolások



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC 16B TOS 1M40 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessories****Rögzítőkonzol**

A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

**Általános rendelési adatok**

Típus	HDC AF SET WM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">271680000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: , Védelmi osztály:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC AF WM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">271679000</a>	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: , Védelmi osztály:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Qty.	20 ST	