

HDC 24B TOS 1M40 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP66, IP67, bedugva, Felső kábelbemenet, Csavar, , Kábelbevezetések mérete: M 40
Rendelési szám	2716740000
Típus	HDC 24B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803617
Qty.	1 Darab

HDC 24B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	185.68 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Méreték

Kábelbevezetés	tömszelencékkel
----------------	-----------------

Tömszelence WMP

Kábelátmérő, min.	19 mm	Kábelátmérő, max.	28 mm
AF mérete	36 mm	Kábelbevezetések mérete	M 40

Verzió

Tömszelencék száma	1	Kábelbevezetések mérete	M 40
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész	Fedél	burkolat nélkül
Meghúzási nyomaték	3 Nm	Felső kábelbevezetések száma	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	1	Ház kivitele	Felső kábelbemenet
Rögzítőrendszer kivitele	Csavar	Telepítési szerkezeti méret	8
Kábelbevezetés	tömszelencékkel	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 9011	BG	8
Suitable for ModuPlug®	Igen		

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	kezeletlen
Védelmi osztály	IP66, IP67, bedugva		

Besorolások



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC 24B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőkonzol



A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC AF SET WM	Változat
Rendelési szám	2716800000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: , Védelmi osztály:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC AF WM	Változat
Rendelési szám	2716790000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: , Védelmi osztály:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Qty.	20 ST	