

HDC 10B AF WM COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP66, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Csavar |
| Rendelési szám | 2716820000 |
| Típus | HDC 10B AF WM COVER |
| GTIN (EAN) | 4050118803693 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC 10B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 55 mm | Mélység (coll) | 2.1654 inch |
| Magasság | 39.5 mm | Magasság (coll) | 1.5551 inch |
| Szélesség | 102.5 mm | Szélesség (coll) | 4.0354 inch |
| Hossz | 102.5 mm | Hossz, inch | 4.0354 inch |
| Nettó tömeg | 42.24 g | | |

Hőmérsékletek

Ambient temperature -20 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Méretek

| | |
|----------------|-----|
| Kábelbevezetés | Nem |
|----------------|-----|

Verzió

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| Felső rész/alsó rész/fedél | Fedél | Fedél | burkolattal |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 |
| Ház kivitele | Fedél ház alsórészhez | Rögzítőrendszer kivitele | Csavar |
| Telepítési szerkezeti méret | 4 | Kábelbevezetés | Nem |
| Típus | Fedél | Tömítés | NBR |
| Szín (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| Suitable for ModuPlug® | Igen | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|------|--------------------------|-------------------------|
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Ház fő anyaga | PA | Védelmi osztály | IP66, bedugva |
| ENT házak | Nem | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |