

HDC 16B AF WM COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP66, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Csavar
Rendelési szám	2716830000
Típus	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
Qty.	1 Darab

HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	5.5 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-20 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Méretetek

Kábelbevezetés	Nem
----------------	-----

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Fedél	burkolattal
Meghúzási nyomaték	3 Nm	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez	Rögzítőrendszer kivitele	Csavar
Telepítési szerkezeti méret	6	Kábelbevezetés	Nem
Típus	Fedél	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	6
Suitable for ModuPlug®	Igen		

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	3 Nm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA	Védelmi osztály	IP66, bedugva
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		