

IE-C5DE4UP0050PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|---|
| Változat | Energialánc kábel, M8 P-kód - IP67 egyenes aljzat, Nyitott, Cat. 5e, PUR, 5 m |
| Rendelési szám | 2717740050 |
| Típus | IE-C5DE4UP0050PSSXXX-E |
| GTIN (EAN) | 4050118778823 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|-------------|---------------|
| Hossz | 5 m | Hossz, inch | 196.8504 inch |
| Nettó tömeg | 313 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Köpeny színe | fekete | Olajokkal szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60811:404 |
| A következő kábeltartókhöz: | Nem | Vezetékek száma | 4 |
| árnyékolt | Igen | Halogén | IEC 60754 szerint |
| Szigetelés | Poliolefin | Hajlítási ciklusok | 2 millió |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | Yes | Köpeny anyaga | PUR |
| Test voltage: wire-wire-shield | 1 kV DC, 1 perc, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | Színkód gyűű | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga |
| Temperature range, stationary | -40...80 °C | Temperature range, moving | -30...70 °C |
| Pólusok száma | 4 | | |

Általános műszaki adatok

| | |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP67 |
|-----------------|------|

Dugó, bal

| | |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | M8, P kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|---|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|-------------------|
| Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
|------------------|-------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Vezetékezés

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |
