

IE-C5DE4UP0300PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Energialánc kábel, M8 P-kód - IP67 egyenes aljzat, Nyitott, Cat. 5e, PUR, 30 m
Rendelési szám	2717740300
Típus	IE-C5DE4UP0300PSSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118778861
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Hossz	30 m	Hossz, inch	1181.1024 inch
Nettó tömeg	1845 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Kábel műszaki adatai

Köpeny színe	fekete	Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404
A következő kábeltartókhöz:	Nem	Vezetékek száma	4
árnyékolt	Igen	Halogén	IEC 60754 szerint
Szigetelés	Poliolefin	Hajlítási ciklusok	2 millió
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Yes	Köpeny anyaga	PUR
Test voltage: wire-wire-shield	1 kV DC, 1 perc, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Színkód gyűrű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Temperature range, moving	-30...70 °C
Pólusok száma	4		

Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP67
-----------------	------

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M8, P kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt
-----------------	---

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	szabad vezetékvég
------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Vezetékezés

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
