


**IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Energialánc kábel, M8 P-kód - IP67 egyenes tűske, Nytott, Cat. 5e, PUR, 1.5 m
Rendelési szám	<a href="#">2717750015</a>
Típus	IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118779998
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Hossz	1.5 m	Hossz, inch	59.0551 inch
Nettó tömeg	400 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Kábel műszaki adatai

Köpeny színe	fekete	Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404
Vezetékek száma	4	árnyékolt	Igen
Halogén	IEC 60754 szerint	Szigetelés	Poliolefin
Hajlítási ciklusok	2 millió	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Yes
Köpeny anyaga	PUR	Test voltage: wire-wire-shield	1 kV DC, 1 perc, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min
Színkód gyűrű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga	Temperature range, stationary	-40...80 °C
Temperature range, moving	-30...70 °C	Pólusok száma	4

## Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP67
-----------------	------

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M8, P kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt
-----------------	--

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	szabad vezetékvég
------------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9,1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

# Rajzok

## Vezetékezés

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4