

**IE-C5DE4UP0200PSAXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Energialánc kábel, M8 P-kód - IP67 hajlított aljzat, Nyitott, Cat. 5e, PUR, 20 m
Rendelési szám	<a href="#">2717760200</a>
Típus	IE-C5DE4UP0200PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780147
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Hossz	20 m	Hossz, inch	787.4016 inch
Nettó tömeg	1232 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Kábel műszaki adatai

Köpeny színe	fekete	Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404
A következő kábeltartókhöz: árnyékolt	Nem	Vezetékek száma	4
Szigetelés	Igen	Halogén	IEC 60754 szerint
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Yes	Hajlítási ciklusok	2 millió
Test voltage: wire-wire-shield	1 kV DC, 1 perc, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Köpeny anyaga	PUR
Temperature range, stationary	-40...80 °C	Színkód gyűű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga
Pólusok száma	4	Temperature range, moving	-30...70 °C

## Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP67
-----------------	------

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M8, P kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt
-----------------	---

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	szabad vezetékvég
------------------	-------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**Vezetékezés**

---

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

---

---