

**IE-C5DE4UP0030PCAXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Energialánc kábel, M8 P-kód - IP67 hajlítható tűske, Nyitott, Cat. 5e, PUR, 3 m |
| Rendelési szám | <a href="#">2717770030</a>                                                      |
| Típus          | IE-C5DE4UP0030PCAXXX-E                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4050118780079                                                                   |
| Qty.           | 1 Darab                                                                         |

## IE-C5DE4UP0030PCAXXX-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |             |               |
|-------------|-------|-------------|---------------|
| Hossz       | 3 m   | Hossz, inch | 118.1102 inch |
| Nettó tömeg | 190 g |             |               |

## Hőmérsékletek

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
| Telepítési hőmérséklet |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                             |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Kábel műszaki adatai

|                                     |                                          |                               |                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Köpeny színe                        | fekete                                   | Olajokkal szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60811:404 |
| A következő kábeltartókhöz:         | Nem                                      | Vezetékek száma               | 4                                |
| árnyékolt                           | Igen                                     | Halogén                       | IEC 60754 szerint                |
| Szigetelés                          | Poliiolefin                              | Hajlítási ciklusok            | 2 millió                         |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | Yes                                      | Köpeny anyaga                 | PUR                              |
| Test voltage: wire-wire-shield      | 1 kV DC, 1 perc, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | Színkód gyűű                  | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga  |
| Temperature range, stationary       | -40...80 °C                              | Temperature range, moving     | -30...70 °C                      |
| Pólusok száma                       | 4                                        |                               |                                  |

## Általános műszaki adatok

|                 |      |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP67 |
|-----------------|------|

## Dugó, bal

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | M8, P kódolású, IP67, dugós érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Csatlakozó, jobb | szabad vezetékű, árnyékolt |
|------------------|----------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

Drawings

Vezetékezés

| M12 |        | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |