


SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az átfogó MultiMark termékcsaláddal optimálisan strukturált és fenntartható jelölést lehet elérni minden vezérlőszekrényben. Erre egy példa az új SlimFix huzaljelölőnk, amelyet különösen gyorsan ki lehet nyomtatni és fel lehet pattintani. Ugyanakkor megfelelnek a rezgés- és ütésállóságra vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. A huzaljelölők nyitott kialakításúak, és egyszerűen, gyorsan szerelhetők a kábelezés előtt és után is.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 1.8 - 2.5 mm, 24 x 4.6 mm, sárga
Rendelési szám	2719140000
Típus	SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888171
Qty.	700 Darab

SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	24 mm	Magasság (coll)	0.9449 inch
Szélesség	4.6 mm	Szélesség (coll)	0.1811 inch
Nettó tömeg	0.42 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Változat	bepattintható lábbal
Szélesség	4.6 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	PC-ABS, TPU	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	3.3 x 21.5 mm	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK
Szám tekercsenként	700		


Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	2.5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1.8 mm	Vezeték külső átm.	1.8 - 2.5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 1.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Drawings



SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Változat
Rendelési szám	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Qty.	1 ST	