


SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az átfogó MultiMark termékcsaláddal optimálisan strukturált és fenntartható jelölést lehet elérni minden vezérlőszekrényben. Erre egy példa az új SlimFix huzaljelölőnk, amelyet különösen gyorsan ki lehet nyomtatni és fel lehet pattintani. Ugyanakkor megfelelnek a rezgés- és ütésállóságra vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. A huzaljelölők nyitott kialakításúak, és egyszerűen, gyorsan szerelhetők a kábelezés előtt és után is.

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, fehér
Rendelési szám	2719170000
Típus	SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888201
Qty.	700 Darab

SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	24 mm	Magasság (coll)	0.9449 inch
Szélesség	5.4 mm	Szélesség (coll)	0.2126 inch
Nettó tömeg	0.3 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomatás tájolása	vízszintes és függőleges	Nyomatás típusa	üres
Változat	bepattintható lábbal	Szélesség	5.4 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C	Szín	fehér
Halogén	Nem	Alapanyag	PC-ABS, TPU
Nyomatott karakterek	nélkül	Címkemező mérete	3.7 x 2.1.5 mm
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK	Szám tekercsenként	700

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	3.3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.5 mm	Vezeték külső átm.	2.5 - 3.3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 2.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Qty.	1 ST		

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Változat	
Rendelési szám	2719270000		
GTIN (EAN)	4050118849158		
Qty.	1 ST		