


**SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Az átfogó MultiMark termékcsaláddal optimálisan strukturált és fenntartható jelölést lehet elérni minden vezérlőszekrényben. Erre egy példa az új SlimFix huzaljelölőnk, amelyet különösen gyorsan ki lehet nyomtatni és fel lehet pattintani. Ugyanakkor megfelelnek a rezgés- és ütésállóságra vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. A huzaljelölők nyitott kialakításúak, és egyszerűen, gyorsan szerelhetők a kábelezés előtt és után is.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 4 mm, 18 x 5.7 mm, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">2719220000</a>                              |
| Típus          | SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS                                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118888256   |
| Qty.           | 800 Darab   |

## SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság    | 18 mm  | Magasság (coll)  | 0.7087 inch |
| Szélesség   | 5.7 mm | Szélesség (coll) | 0.2244 inch |
| Nettó tömeg | 0.3 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |                          |                                    |               |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Nyomatás tájolása                  | vízszintes és függőleges | Nyomatás típusa                    | üres          |
| Változat                           | bepattintható lábbal     | Szélesség                          | 5.7 mm        |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2                      | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C                   | Szín                               | fehér         |
| Halogén                            | Nem                      | Alapanyag                          | PC-ABS, TPU   |
| Nyomatott karakterek               | nélkül                   | Címkemező mérete                   | 4.9 x 15.5 mm |
| Szám tekerccsenként                | 800                      |                                    |               |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                         |                              |                   |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén                                 | Nem                     | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 3.3 mm <sup>2</sup>     | Vezeték külső átmérő, max.   | 4 mm              |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 2.5 mm                  | Vezeték külső átm.           | 2.5 - 4 mm        |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 3.3 - 4 mm <sup>2</sup> |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |




## SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK ROLLER SFM 4     | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2835010000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4064675427346              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118390216              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |