


SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az átfogó MultiMark termékcsaláddal optimálisan strukturált és fenntartható jelölést lehet elérni minden vezérlőszekrényben. Erre egy példa az új SlimFix huzaljelölőnk, amelyet különösen gyorsan ki lehet nyomtatni és fel lehet pattintani. Ugyanakkor megfelelnek a rezgés- és ütésállóságra vonatkozó legszigorúbb követelményeknek is. A huzaljelölők nyitott kialakításúak, és egyszerűen, gyorsan szerelhetők a kábelezés előtt és után is.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 4 mm, 18 x 5.7 mm, sárga
Rendelési szám	2719250000
Típus	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888287
Qty.	800 Darab

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	5.7 mm	Szélesség (coll)	0.2244 inch
Nettó tömeg	0.3 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Nyomatás tájolása	vízszintes és függőleges	Nyomatás típusa	üres
Változat	bepattintható lábbal	Szélesség	5.7 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C	Szín	sárga
Halogén	Nem	Alapanyag	PC-ABS, TPU
Nyomatott karakterek	nélkül	Címkemező mérete	4.9 x 15.5 mm
Szám tekerccsenként	800		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	3.3 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.5 mm	Vezeték külső átm.	2.5 - 4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	3.3 - 4 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		




SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Változat
Rendelési szám	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Qty.	1 ST	

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat
Rendelési szám	2005090000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qty.	1 ST	